

## WER1000LSI08-19-B

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER1000LSI08-19-B</b>
Serie	WER1000
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Spina a caldo
Adatto per dimensioni costruttive	HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	8
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	2
Tensione di esercizio [V]	30
Filettatura di collegamento	M8
Modalità di connessione	Spina
Tipo di connessione	Connettore rotondo
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	10
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54 *
Peso [kg]	0.022

\*solo nello stato accoppiato

