

## WER1000LSI12-00-B

▶ 기술 데이터	
<b>주문번호</b>	<b>WER1000LSI12-00-B</b>
시리즈	WER1000
전송 유형	전기식
기능	신호 전력
사이즈에 적합	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
적합	비고정 부품
접점 갯수	12
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	1.5
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M12
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	12
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.044

\*결합 된 경우에만

