

## WER1000LSI12-00-B

▶ 技术数据	
订购编号	WER1000LSI12-00-B
系列	WER1000
传输设置	电动
功能	信号电流
适合多种结构尺寸	HWR / HWR2000 / FWR / WWR - 31 / 40 / 50 / 63 / 80
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	12
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	1.5
电源电压 [V]	30
固定螺纹	M12
连接类型	插座
固定类型	圆形连接器
连接方向	径向
连接力 [N]	12
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP54*
重量 [kg]	0.044

\*仅在耦合状态下

