

## WER1000LSI20-05-B

주문번호	WER1000LSI20-05-B
시리즈	WER1000
전송 유형	전기식
기능	신호 전력
사이즈에 적합	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
적합	비고정 부품
접점 갯수	20
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결부 나사산	-
연결부 유형	제작 가능
연결부 종류	프리 케이블 말단부
포트 방향	축
접합력 [N]	20
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP40*
무게 [kg]	0.01

\*결합 된 경우에만

