

## WER1000LSI20-05-B

▶ 技术数据	
订购编号	WER1000LSI20-05-B
系列	WER1000
传输设置	电动
功能	信号电流
适合多种结构尺寸	HWR63 / HWR80 / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / FWR40 / FWR50 / FWR63 / FWR80 / WWR40 / WWR50 / WWR63 / WWR80
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	20
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	3
电源电压 [V]	60
固定螺纹	-
连接类型	可定制
固定类型	空线端
连接方向	轴向
连接力 [N]	20
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP40*
重量 [kg]	0.01

\*仅在耦合状态下

