

ELEMENTO DI CONNESSIONE


WER106FH1DNW8

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER106FH1DNW8
adatto per	Parte fissa
Filettatura di collegamento	G1/2"
Quantità di giunti idraulici	1
Diametro nominale	8
Portata per ogni trasmettitore max.	25
Pressione di esercizio mass. [bar]*	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]**	10
Peso [kg]	0.35

*a partire da una pressione di ca. 50 bar deve esserci un serraggio esterno degli elementi

** Osservare la forza della frizione

► Forza della frizione per giunto idraulico



► Portata

