


Objednávacie č.	WER106FH1DNW8
Vhodné pre	Pevný diel
Prípojný závit	G1/2"
Počet fluidných spojok	1
Menovitá svetlosť	8
Prietok každého jedného prenášača max.	25
Prevádzkový tlak max. [bar]*	250
Tlak mechanického spojenia max. [bar]**	10
Hmotnosť [kg]	0,35

*od tlaku ca. 50 barov sa musí vyhotoviť externé blokovanie elementov

** Prihliadať na silu spojenia

► Sila spojenia na fluidnú spojku



► Prietok

