


WER106FH1DNW8

▶ 技术数据	
订购编号	WER106FH1DNW8
可匹配于	固定部分
固定螺纹	G1/2"
液力耦合器数量	1
标称直径	8
每种载体的最大通过量	25
最大操作气压 [bar]*	250
最大操作气压 [bar]**	10
重量 [kg]	0.35

*压力超过 50 bar 时必须对元件进行外部联锁。

**注意耦合力

▶ 液力耦合器的耦合力



▶ 流体阻力

