

WER106FH2DNW5


► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER106FH2DNW5
Pour	Partie fixe
Raccord fileté	G1/4"
Nombre de raccords pour fluides	2
Diamètre nominal	5
Débit max. par transmetteur	12
Pression de service max. [bar]*	350
Pression d'accouplement max. [bar]**	15
Poids [kg]	0.35

* À partir d'une pression d'env. 50 bar, un verrouillage externe des éléments doit avoir lieu

** Tenir compte de la force d'accouplement

► Force d'accouplement par raccord pour fluide



► Débit

