


► **Dati tecnici**

Numero d'ordine	WER106FH2DNW5
adatto per	Parte fissa
Filettatura di collegamento	G1/4"
Quantità di giunti idraulici	2
Diametro nominale	5
Portata per ogni trasmettitore max.	12
Pressione di esercizio mass. [bar]*	350
Pressione accoppiamento mass. [bar]**	15
Peso [kg]	0.35

*a partire da una pressione di ca. 50 bar deve esserci un serraggio esterno degli elementi

** Osservare la forza della frizione

► **Forza della frizione per giunto idraulico**



► **Portata**

