

주문번호	
적합	고정부품
연결부 나사산	G1/4"
유동적 커플링 갯수	2
정격 너비	5
각 전달매체당, 최대 유량	12
최대 작동 압력 [bar]*	350
최대 클러치 압력 [bar]**	15
무게 [kg]	0.35


*약 50 bar 압력부터는 요소의 외부 잠금이 있어야 합니다

**클러치에 유의

▶ 기술 데이터

WER106FH2DNW5

▶ 유체 커플링당 커플링 힘



▶ 유량 저항

