

ELEMENT ZASILAJĄCY


WER106FH2DNW5

Nr katalogowy	Dane techniczne
Pasuje do	Część stała
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Szerokość znamionowa	5
Przepływ na element przenoszący maks.	12
Ciśnienie robocze maks. [bar]*	350
Ciśnienie połączenia maks. [bar]**	15
Masa [kg]	0.35

* Powyżej ciśnienia ok. 50 barów musi być zastosowane zewnętrzne ryglowanie elementów.

** Uwzględnić siłę połączenia.

► Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



► Opór przepływu

