

## WER106FH2DNW8


### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER106FH2DNW8
Pour	Partie fixe
Raccord fileté	G1/2"
Nombre de raccords pour fluides	2
Diamètre nominal	8
Débit max. par transmetteur	25
Pression de service max. [bar]*	250
Pression d'accouplement max. [bar]**	10
Poids [kg]	0.69

\* À partir d'une pression d'env. 50 bar, un verrouillage externe des éléments doit avoir lieu

\*\* Tenir compte de la force d'accouplement

### ► Force d'accouplement par raccord pour fluide



### ► Débit

