

WER106FH4DNW8


► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER106FH4DNW8
Pour	Partie fixe
Raccord fileté	G1/2"
Nombre de raccords pour fluides	4
Diamètre nominal	8
Débit max. par transmetteur	25
Pression de service max. [bar]*	250
Pression d'accouplement max. [bar]**	10
Poids [kg]	1.40

* À partir d'une pression d'env. 50 bar, un verrouillage externe des éléments doit avoir lieu

** Tenir compte de la force d'accouplement

► Force d'accouplement par raccord pour fluide



► Débit

