


► **Dati tecnici**

Numero d'ordine	WER106FH4DNW8
adatto per	Parte fissa
Filettatura di collegamento	G1/2"
Quantità di giunti idraulici	4
Diametro nominale	8
Portata per ogni trasmettitore max.	25
Pressione di esercizio mass. [bar]*	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]**	10
Peso [kg]	1.40

*a partire da una pressione di ca. 50 bar deve esserci un serraggio esterno degli elementi

** Osservare la forza della frizione

► **Forza della frizione per giunto idraulico**



► **Portata**

