

# ENERGETICKÉ ELEMENTY


## WER106FH4DNW8

Objednávacie č.	WER106FH4DNW8
Vhodné pre	Pevný diel
Prípojný závit	G1/2"
Počet fluidných spojok	4
Menovitá svetlosť	8
Prietok každého jedného prenášača max.	25
Prevádzkový tlak max. [bar]*	250
Tlak mechanického spojenia max. [bar]**	10
Hmotnosť [kg]	1,40

\*od tlaku ca. 50 barov sa musí vyhotoviť externé blokovanie elementov

\*\* Prihliadať na silu spojenia

### ► Sila spojenia na fluidnú spojku



### ► Prietok

