


## WER106LH1DNW8

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER106LH1DNW8</b>
adatto per	Lotto parte
Filettatura di collegamento	G1/2"
Quantità di giunti idraulici	1
Diametro nominale	8
Portata per ogni trasmettitore max.	25
Pressione di esercizio mass. [bar]*	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]**	10
Peso [kg]	0.35

\*a partire da una pressione di ca. 50 bar deve esserci un serraggio esterno degli elementi

\*\* Osservare la forza della frizione

### ► Forza della frizione per giunto idraulico



### ► Portata

