

주문번호	
적합	비고정 부품
연결부 나사산	G1/2"
유동적 커플링 갯수	1
정격 너비	8
각 전달매체당, 최대 유량	25
최대 작동 압력 [bar]*	250
최대 클러치 압력 [bar]**	10
무게 [kg]	0.35


*약 50 bar 압력부터는 요소의 외부 잠금이 있어야 합니다

**클러치에 유의

기술 데이터

WER106LH1DNW8

유체 커플링당 커플링 힘



유량 저항

