

ELEMENT ZASILAJĄCY


WER106LH1DNW8

Nr katalogowy	WER106LH1DNW8
Pasuje do	Element luźny
Gwint przyłączeniowy	G1/2"
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Szerokość znamionowa	8
Przepływ na element przenoszący maks.	25
Ciśnienie robocze maks. [bar]*	250
Ciśnienie połączenia maks. [bar]**	10
Masa [kg]	0.35

*Powyżej ciśnienia ok. 50 barów musi być zastosowane zewnętrzne ryglowanie elementów.

**Uwzględnić siłę połączenia.

► Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



► Opór przepływu

