

ELEMENT ZASILAJĄCY


WER106LH2DNW5

Nr katalogowy	WER106LH2DNW5
Pasuje do	Element luźny
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Szerokość znamionowa	5
Przepływ na element przenoszący maks.	12
Ciśnienie robocze maks. [bar]*	350
Ciśnienie połączenia maks. [bar]**	15
Masa [kg]	0.35

*Powyżej ciśnienia ok. 50 barów musi być zastosowane zewnętrzne ryglowanie elementów.

**Uwzględnić siłę połączenia.

▶ Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



▶ Opór przepływu

