

에너지 요소

WER106LP15

| 주문번호 | | WER106LP15 |
|----------------|--------|------------|
| 적합 | 비고정 부품 | |
| 연결부 나사산 | M5 | |
| 유동적 커플링 갯수 | 15 | |
| 정격 너비 | 5 | |
| 최대 작동 압력 [bar] | 10 | |
| 무게 [kg] | 0.25 | |

▶ 기술 데이터

WER106LP15

비고정 부품

M5

15

5

10

0.25

