


에너지 요소


WER1500FIL01-19-A

주문번호	WER1500FIL01-19-A
시리즈	WER1500
전송 유형	통신
기능	핫 플러그
데이터 전송	IO-Link
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	고정 부품
접점 갯수	5
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	2
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M12
코딩	A
연결부 유형	플러그
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	10
해제력 [N]	-
인증	LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.032

*결합 된 경우에만



PIN - 할당



PIN - 할당

