

에너지 요소

WER1500FPL01-03-A

주문번호	기술 데이터
WER1500FPL01-03-A	
시리즈	WER1500
전송 유형	공압식
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	고정 부품
유동적 커플링 갯수	1
연결부 나사산	G1/4"
작동 압력 [bar]	-0.6 ... 10
매체당 유량 [l/min]	500
포트 방향	방사 방향
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.023

*결합 된 경우에만

