

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

WER1500FPL02-12-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER1500
Tipo de transferencia	neumáticas
Adecuado para tamaño constructivo	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adecuado para	Parte fija
Número de acoplamientos fluidos	2
Rosca de conexión	M5
Presión de servicio [bar]	-0.6 ... 10
Caudal por portador [l/min]	150
Orientación de la conexión	radial o axial
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.029

*sólo en estado acoplado

