

ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER1500FPL02-12-A

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER1500FPL02-12-A
Série	WER1500
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	2
Raccord fileté	M5
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	150
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.029

*uniquement dans l'état couplé

