

주문번호	WER1500FPL02-12-A
시리즈	WER1500
전송 유형	공압식
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	고정 부품
유동적 커플링 갯수	2
연결부 나사산	M5
작동 압력 [bar]	-0.6 ... 10
매체당 유량 [l/min]	150
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
인증	LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.029

*결합 된 경우에만

