

WER1500FSI08-00-A

	▶ Dane techniczne
Nr katalogowy	WER1500FSI08-00-A
Seria	WER1500
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR-5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje do	Część stała
Liczba styków	8
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	2
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączyowy	M12
Typ przyłącza	Kolek
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe*
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	8
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54**
Masa [kg]	0.047

*przestrzegać średnicy wtyczki, nadaje się tylko do zmontowanych kabli

* *tylko w stanie sprzężonym

