

ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER1500FSI24-05-A

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER1500FSI24-05-A
Série	WER1500
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	24
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V]	60
Raccord fileté	-
Type de raccordement	À confectionner
Type de raccordement	Extrémité de toron libre
Orientation du raccordement	axiale
Force de serrage [N]	24
Force de desserrage [N]	-
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP40 *
Poids [kg]	0.016

* uniquement dans l'état couplé

