


ELÉMENT D'ÉNERGIE


WER1500LIL01-19-A

N° de commande	► Caractéristiques techniques
Série	WER1500
Mode de transfert	Communication
Fonction	Connexion à chaud
Transfert de données	IO-Link
Pour taille de fabrication	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	5
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	2
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Codage	A
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	10
Force de desserrage [N]	-
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54 *
Poids [kg]	0.034

*uniquement dans l'état couplé



Affectation des broches



Affectation des broches

