

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER1500LPL01-03-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1500LPL01-03-A
Serie	WER1500
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	1
Filettatura di collegamento	G1/4"
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	500
Orientamento del collegamento	radiale
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.023

*solo nello stato accoppiato

