


ELÉMENT D'ÉNERGIE

WER1500LSI08-00-A

N° de commande	► Caractéristiques techniques
Série	WER1500
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pour	Partie mobile
Nombre de contacts	8
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	2
Tension de service [V]	30
Raccord fileté	M12
Type de raccordement	Douille
Type de raccordement	Raccord à fiche ronde*
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	8
Force de desserrage [N]	-
Autorisations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP54**
Poids [kg]	0.046

*tenir compte du diamètre de la fiche, ne convient que pour les câbles confectionnés

**uniquement dans l'état couplé



Affectation des broches

Affectation des broches

