

에너지 요소

WER1500LSI08-00-A

주문번호	WER1500LSI08-00-A
시리즈	WER1500
전송 유형	전기식
기능	신호 전력
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	비고정 부품
접점 갯수	8
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	2
전원전압 [V]	30
연결부 나사산	M12
연결부 유형	소켓
연결부 종류	원형 플러그*
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	8
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP54**
무게 [kg]	0.046

*조립된 케이블에만 적합한 플러그 직경 준수

**결합 된 경우에만

