


ELEMENT ZASILAJĄCY

WER1500LSI08-00-A


Nr katalogowy	Dane techniczne
WER1500LSI08-00-A	
Seria	WER1500
Rodzaj przenoszenia	elektryczne
Funkcja	Prąd sygnału
Pasuje do rozmiar	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR-5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje do	Element luźny
Liczba styków	8
Rodzaj połączenia	Styki sprężynowe
Prąd znamionowy [A]	2
Napięcie robocze [V]	30
Gwint przyłączy	M12
Typ przyłącza	Gniazdo
Rodzaj przyłączenia	Złącze okrągłe*
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	8
Siła rozdzielająca [N]	-
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54**
Masa [kg]	0.046

*przestrzegać średnicy wtyczki, nadaje się tylko do zmontowanych kabli

**tylko w stanie sprężonym



Obłożenie PIN-ów



Obłożenie PIN-ów

