

# ELEMENTO DI CONNESSIONE

## WER1500LSI24-05-A

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER1500LSI24-05-A</b>
Serie	WER1500
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	24
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	3
Tensione di esercizio [V]	60
Filettatura di collegamento	-
Modalità di connessione	confezionabile
Tipo di connessione	Estremità del cavo libera
Orientamento del collegamento	assiale
Forza di accoppiamento [N]	24
Forza di distacco [N]	-
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40*
Peso [kg]	0.016

\*solo nello stato accoppiato

