

에너지 요소

WER1500LSI24-05-A

주문번호	기술 데이터
WER1500LSI24-05-A	
시리즈	WER1500
전송 유형	전기식
기능	신호 전력
사이즈에 적합	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
적합	비고정 부품
접점 갯수	24
연결 종류	스프링 접점
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결부 나사산	-
연결부 유형	제작 가능
연결부 종류	프리 케이블 말단부
포트 방향	축
접합력 [N]	24
해제력 [N]	-
IEC 60529 준거 보호방식	IP40*
무게 [kg]	0.016

*결합 된 경우에만

