

MÓDULO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

WER1500LSI36-05-A

Referencia	Datos técnicos
Serie	WER1500
Tipo de transferencia	eléctrica
Función	Corriente de señalización
Adecuado para tamaño constructivo	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Adecuado para	Parte suelta
Número de contactos	36
Modo de unión	Contactos por resorte
Corriente nominal [A]	3
Tensión de servicio [V]	60
Rosca de conexión	-
Tipo de conexión	Confeccionable
Tipo de conexión	Extremo del hilo libre
Orientación de la conexión	axial
Fuerza de acople [N]	36
Fuerza de desacople [N]	-
Homologaciones	LABS / REACH / RoHS
Protección según IEC 60529	IP40*
Peso [kg]	0.02

*sólo en estado acoplado

