

ELEMENTO DI CONNESSIONE

WER1500LSI36-05-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER1500LSI36-05-A
Serie	WER1500
Tipo di trasmissione	elettrica
Funzione	Corrente di segnale
Adatto per dimensioni costruttive	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A
Adatto per	Parte mobile
Numero contatti	36
Tipo di collegamento	Contatti molleggiati
Corrente nominale [A]	3
Tensione di esercizio [V]	60
Filettatura di collegamento	-
Modalità di connessione	confezionabile
Tipo di connessione	Estremità del cavo libera
Orientamento del collegamento	assiale
Forza di accoppiamento [N]	36
Forza di distacco [N]	-
Certificazioni	LABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40*
Peso [kg]	0.02

*solo nello stato accoppiato

