

Nr katalogowy	► Dane techniczne
Seria	WER2000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	HWR / FWR / WWR – 63 / 80
Pasuje do	Część stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Gwint przyłączeniowy	G1/4"
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	500
Orientacja połączeń	radialna
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.035

\*tylko w stanie sprzężonym

