

## WER2000FPL01-03-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER2000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / FWR / WWR – 63 / 80
Vhodné pre	Pevný diel
Počet fluidných spojok	1
Prípojný závit	G1/4"
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	500
Orientácia pripojenia	radiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,035

\*len v spojenom stave

