

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER2000FPL02-06-B
Serie	WER2000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR63 / HWR80 / WWR63 / WWR80
Adatto per	Parte fissa
Quantità di passaggi pneumatici	2
Filettatura di collegamento	G1/8"
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	500
Orientamento del collegamento	radiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.042

*solo nello stato accoppiato

