

WER2000FSI32-05-B

► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER2000FSI32-05-B
Série	WER2000
Mode de transfert	électrique
Fonction	Courant de signal
Pour taille de fabrication	HWR63 / HWR80 / FWR63 / FWR80 / WWR63 / WWR80
Pour	Partie fixe
Nombre de contacts	32
Type de connecteur	Contacts à ressort
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V]	60
Raccord fileté	-
Type de raccordement	À confectionner
Type de raccordement	Extrémité de toron libre
Orientation du raccordement	axiale
Force de serrage [N]	32
Force de desserrage [N]	-
Protection de IEC 60529	IP40*
Poids [kg]	0.02

*uniquement dans l'état couplé

