

WER2000FSI32-05-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER2000
Typ prenosu	elektrický
Funkcia	Prúdový signál
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / FWR / WWR – 63 / 80
Vhodné pre	Pevný diel
Počet kontaktov	32
Druh spojenia	Pružinové kontakty
Menovitý prúd [A]	3
Prevádzkové napätie [V]	60
Prípojný závit	-
Typ pripojenia	Prispôsobiteľné
Druh pripojenia	Koniec voľného vlákna
Orientácia pripojenia	axiálne
Spájacia sila [N]	32
Sila rozpojenia [N]	-
Druh krytia potiem IEC 60529	IP40*
Hmotnosť [kg]	0,02

*len v spojenom stave

