

WER2000LPL02-06-B

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER2000LPL02-06-B
Série	WER2000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	HWR63 / HWR80 / WWR63 / WWR80
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	2
Raccord fileté	G1/8"
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	500
Orientation du raccordement	radiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.045

*uniquement dans l'état couplé

