

► Dane techniczne	
<b>Nr katalogowy</b>	<b>WER2000LPL02-06-B</b>
Seria	WER2000
Rodzaj przenoszenia	pneumatyczna
Pasuje do rozmiar	HWR / WWR – 63 / 80
Pasuje do	Element luźny
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	2
Gwint przyłączeniowy	G1/8"
Ciśnienie robocze [bar]	-0.6 ... 10
Przepływ na element przenoszący [l/min]	500
Orientacja połączeń	radialna
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.045

\*tylko w stanie sprężonym

