

## WER2000LPL06-12-B

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER2000LPL06-12-B</b>
Serie	WER2000
Tipo di trasmissione	pneumatici
Adatto per dimensioni costruttive	HWR63 / HWR80 / FWR63 / FWR80 / WWR63 / WWR80
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	6
Filettatura di collegamento	M5
Pressione di esercizio [bar]	-0.6 ... 10
Portata d'aria per ogni passaggio [l/min]	150
Orientamento del collegamento	radiale
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.033

\*solo nello stato accoppiato

