

## WER2000LPL06-12-B

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER2000
Typ prenosu	pneumaticky
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	HWR / FWR / WWR – 63 / 80
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	6
Prípojný závit	M5
Prevádzkový tlak [bar]	-0,6 ... 10
Prietok každého jedného prenášača [l/min]	150
Orientácia pripojenia	radiálne
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,033

\*len v spojenom stave

