

WER2000LSI32-05-B

订购编号	▶ 技术数据
系列	WER2000
传输设置	电动
功能	信号电流
适合多种结构尺寸	HWR / FWR / WWR - 63 / 80
可匹配于	非固定端
接触点/面数量	32
连接方式	弹簧触点
标准流量 [A]	3
电源电压 [V]	60
固定螺纹	-
连接类型	可定制
固定类型	空线端
连接方向	轴向
连接力 [N]	32
释放力 [N]	-
根据IEC 60529标准安全保护	IP40*
重量 [kg]	0.02

*仅在耦合状态下

