

订购编号	技术数据
可匹配于	固定部分
连接方式 *	FST
固定类型 *	圆形连接器
固定螺纹	M8
接触点/面数量	4
标准流量 [A]	3
电源电压 [V AC]	60
电源电压 [V DC]**	75
重量 [kg]	0.03
连接类型	公头

*FST = 扁插头, RST = 圆插头, FRL = 空线端

**客户方接地数据, 60V 不接地

