


WER201FSI08-10-A

▶ 技术数据	
订购编号	WER201FSI08-10-A
可匹配于	固定部分
连接方式 *	弹簧触点
固定类型	圆形连接器
固定螺纹	M8
接触点/面数量	8
连接类型	插座
标准流量 [A]	1.5
电源电压 [V DC]**	30
重量 [kg]	0.05

*FST = 扁插头, RST = 圆插头, FRL = 空线端

**客户方接地数据, 60V 不接地



PIN分配

