

## WER201LF04

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER201LF04
Pour	Partie de lot
Type de connecteur *	FST
Type de raccordement *	Raccord à fiche ronde
Raccord fileté	M8
Nombre de contacts	4
Courant nominal [A]	3
Tension de service [V AC]	60
Tension de service [V DC] **	75
Poids [kg]	0.03
Type de raccordement	Douille

\*FST=prise plate, RST=prise ronde, FRL=extrémité de toron libre

\*\*Indications en cas de mise à la terre par le client, 60 V sans mise à la terre

